

**Retificadora reta pneumática, Ø da pinça de aperto 6 mm, Tipo: 3550-180****Dados do pedido**

Número do pedido	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Classe de artigo	03R

Descrição**Modelo:**

Retificadora reta pneumática com 1050 W de potência de saída e uma velocidade máxima de **18 000 rpm**.

Pinças de aperto com Ø 6 mm. Versão curta.

Descrição técnica

Peso	1,2 kg
vibração máxima conforme EN	<2,5 m/s ²
quantidade de ar necessária máxima	1560 l/min
Potência de saída	1050 W
Ruído de trabalho	81 dB(A)
Comprimento	248 mm
Designação do fabricante	3550-180
n.º máximo de rotações	18000 r,p,m,
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	NPT
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido

Tipo de produto

Retificadora reta