

## Perfuradora, Tipo: GBM10RE



### Dados do pedido

Número do pedido	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Classe de artigo	03B

### Descrição

#### Modelo:

Perfuradora manual com motor de 600 W e binário elevado para perfurações de até 10 mm em aço.

- **Bucha de aperto rápido para uma precisão elevada e vida útil longa.**
- **Design compacto e peso reduzido.**
- **Eletrónica de controlo para marcação exata.**
- **Funcionamento à direita/esquerda.**
- **Softgrip.**

#### Vantagem:

Eletrónica de controlo para marcação exata.

#### Material fornecido:

Inclui bucha de aperto rápido de 10 mm.

### Descrição técnica

Designação do fabricante	GBM 10 RE
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	2600 r,p,m,
Área de aperto da bucha	1 - 10 mm
Peso	1,7 kg

Ø máximo da broca espiral em madeira 1. <sup>a</sup> velocidade	25 mm
vibração máxima conforme EN	4,8 m/s <sup>2</sup>
Consumo energético	600 W
Alojamento da bucha	1/2 polegada – 20 UNF
Ø máximo da broca espiral em aço 1. <sup>a</sup> velocidade	10 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
indicado para material	Aço
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Tipo de produto	Perfuradora