

Martelo perfurador, Tipo: GBH540DCE**Dados do pedido**

Número do pedido	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Classe de artigo	03B

Descrição**Modelo:**

Martelo perfurador grande com potente mecanismo de impacto (energia de impacto de 8,8 J) e alojamento de ferramentas SDS-max.

- **Amortecimento de vibrações Vibration Control** garante um trabalho agradável mesmo em utilizações demoradas.
- **Bloqueio automático do interruptor** para o melhor conforto do utilizador em aplicações contínuas de cinzelar.
- **Constant-Electronic**, visor de serviço e indicação do modo standby para o máximo conforto de trabalho.
- **Roda de ajuste para o ajuste variável da rotação e do número de batidas** para a potência ideal.

Vantagem:

Vibration Control.

Material fornecido:

Inclui pega adicional, pano de máquina. Inclui bisnaga de massa lubrificante, pega adicional, pano de máquina e mala.

Instrução:

Para brocas de impacto HM adequadas, ver a partir do n.º 787000. Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851– 073866.

Descrição técnica

Consumo energético	1150 W
--------------------	--------

Designação do fabricante	GBH 5-40 DCE
Energia de impacto	8,8 J
Forma do alojamento de ferramentas	SDS Max
número máximo de batidas	3050 r,p,m,
Ø máximo da broca espiral em betão	40 mm
vibração máxima conforme EN	10,5 m/s ²
Peso	6,8 kg
Haste	SDS Max
embalagem	Mala de transporte
Alimentação de energia	A energia elétrica
indicado para material	Aço
indicado para material	Alvenaria
indicado para material	Betão
indicado para material	Pedra
Tipo de produto	Martelo perfurador

Acessórios

Broca multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3) Ø da broca 4	787047 4
Broca multiusos de metal duro longo com suporte SDS-plus Ø da broca 12	787060 12
Broca multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3) Ø da broca 10	787047 10
Broca multiusos de metal duro comprido Ø da broca 12	787045 12
Broca multiusos de metal duro Ø da broca 4	787040 4
Jogo de brocas multiusos de metal duro Ø da broca 4-10	787050 4-10
Broca multiusos de metal duro Ø da broca 10	787040 10
Broca multiusos de metal duro longo com suporte SDS-plus Ø da broca 10	787060 10

Broca multiusos de metal durocomprido Ø da broca 6	787045 6
Broca multiusos de metal duro Ø da broca 8	787040 8
Broca multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3) Ø da broca 5	787047 5
Jogo de brocas multiusos de metal durocomprido Ø da broca 6-12	787055 6-12
Broca multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3) Ø da broca 6	787047 6
Broca multiusos de metal duro Ø da broca 6	787040 6
Broca multiusos de metal duro Ø da broca 12	787040 12
Broca multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3) Ø da broca 8	787047 8
Broca multiusos de metal durocomprido Ø da broca 10	787045 10
Broca multiusos de metal duro Ø da broca 5	787040 5
Broca multiusos de metal durocomprido Ø da broca 8	787045 8
Jogo de brocas multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3) Ø da broca 4-10	787057 4-10
Broca multiusos de metal durolongo com suporte SDS-plus Ø da broca 8	787060 8