



## Conjunto de ferramentas de aperto, Medida nominal das ranhuras em T/ rosca: 14/M12



### Dados do pedido

Número do pedido	375425 14/M12
GTIN	4062406206215
Classe de artigo	32X

### Descrição

#### Utilização:

Ideal para construção de ferramentas, produção e instalações de formação.

#### Índice:

Garra de aperto: 4 un. / 14×100 mm

Bases de aperto: 4 un. / tam. 3

Porca deslizante em T: 6 un. / M12×14

Pinos rosados: 4 un. / M12×125 mm; 4 un. / M12×160 mm; 4 un. / M12×200 mm

porcas altas: 6 un. tam. M12

Anilhas: 6 un. tam. M12

Porcas de extensão: 2 un. tam. M12

### Descrição técnica

Medida nominal das ranhuras em T	14 mm
Rosca	M12
Tipo de produto	Elemento de fixação

