



Alicate universal pontiagudo, cromado, com mangas de punho, comprimento total: 145mm



Dados do pedido

Número do pedido	701650 145
GTIN	4003773078975
Classe de artigo	73F

Descrição

Modelo:

Agarrando superfícies com um contorno especial de três pontos para uma fixação segura de partes planas. Corte fácil graças à junta de alta relação. A ranhura usinada na área de aderência permite segurar e puxar com segurança pequenas peças de trabalho, como pregos, pinos e parafusos. Prático para trabalhar em áreas de trabalho difíceis de alcançar. Forma de cabeça fina com maxilas cónicas.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Aço especial para ferramentas.

Descrição técnica

Valores de corte para fio duro até Ø	2 mm
Valores de corte de fio semiduro até Ø	3 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Punho	Manga multicomponente
Material	Aço especial para ferramentas
Superfície	cromado

não produz faíscas

não

Tipo de produto

Alicate multifuncional