

Mahr**Comparador de alavanca comprimento do braço medidor 14,5 mm Conjunto de 3 peças, Área de medição conforme a direção/Ø da caixa: 0,4/29mm****Dados do pedido**

Número do pedido	436302 0,4/29
GTIN	4067263133018
Classe de artigo	43A

Descrição**Modelo:**

Comparadores de alavanca de alta precisão com mecanismo de medição com apoio de pedras preciosas num modelo prático e robusto. A caixa e os prismas de retenção de cauda de andorinha são feitos de uma peça única, o que torna a fixação particularmente rígida. Proteção contra corrosão graças ao revestimento cromado mate da caixa.

Com leitura 1/100.

Mahr – ferramenta de medição com apoio de rubi com esfera de medição em MD. Mancal do braço apalpador em garfo feito de uma peça única, garantindo, assim, um alinhamento particularmente exato; antimagnético.

Utilização:

Como medidor comparador preciso para verificar o desvio da medida nominal em ensaios de concentricidade, para medições internas, para verificar o paralelismo e a planicidade, bem como para alinhar peças de trabalho.

Material fornecido:

3 x comparador de alavanca 436301 tam. 0,4/29.

Inclui cavilha de aperto com Ø 8 mm.

Acessórios especiais:

Suporte quadrado n.º 436510, suporte de centragem n.º 436512, suporte de medição articulado n.º 359680.

Peça sobresselente:

Apalpadores sobresselentes com esfera de MD ou rubi disponíveis a pedido.

Instrução:

Informação adicional DIN 2270: leitura 0,01 – margem de desvio 10 µm, margem de desvio total 13 µm, margem de inversão do valor medido 3 µm.

Descrição técnica

Leitura	0,01 mm
Ø da caixa	29 mm
Ø da esfera de medição	2 mm
Área de rotação	2×110° grau
Força de medição	0,15 N
Faixa de medição por direção	0,4 mm
Ø do veio de fixação h6	8 mm
Norma	DIN 2270
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Calibração	C5
Tipo de produto	Comparador de alavanca

Prestações de serviços

Calibração Comparador de alavanca Tipo 3X	023330 3X
Calibração DAkkS Comparador de alavanca Tipo 3X	023340 3X

Acessórios

Suporte de medição articulado Raio de ação 120	359680 120
Comparador de alavanca comprimento do braço medidor 14,5 mm Área de medição conforme a direção/Ø da caixa 0,4/29	436301 0,4/29

Veio de fixação para comparador de alavanca Ø da haste h6 4	436311 4
Veio de fixação para comparador de alavanca Ø da haste h6 8	436311 8
Vidro sobresselente para comparador de alavanca Ø exterior 30	436328 30
Medidor HM comprimento do braço medidor 14,5 mm Ø da esfera de medição 1	436371 1
Medidor HM comprimento do braço medidor 14,5 mm Ø da esfera de medição 2	436371 2
Medidor HM comprimento do braço medidor 14,5 mm Ø da esfera de medição 2R	436371 2R
Medidor HM comprimento do braço medidor 14,5 mm Ø da esfera de medição 3	436371 3