



Illuminação LED para máquinas plano, Tipo: 303



Dados do pedido

Número do pedido	081438 303
GTIN	4260131238673
Classe de artigo	08C

Descrição

Versão:

Luminárias LED para máquinas em **caixa de alumínio** e disco acrílico acetinado para uma **iluminação homogénea a 160 graus**.

- **Baixa reflexão, sem encandeadamento e cintilação.**
- **Ligaçāo a fonte de alimentação de 24 V ou comando da máquina de 24 V.**

Barra de luz plana, orientável em 45°.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui ímanes revestidos a borracha, fonte de alimentação.

Descrição técnica

Fluxo luminoso	1200 lm
Potência luminosa	12 W
Lâmpada	Módulo LED
Altura total	39 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Comprimento total	303 mm
Zona ATEX	nenhum

Largura total	40 mm
Tipo de proteção IP	IP 67
Tipo de produto	Iluminação para máquinas