

Prateleiras 1 prateleira básica, 2 prateleiras suplementares, Profundidade 400 mm, Altura/largura da prateleira: 2000/1000mm



Dados do pedido

Número do pedido	990531 2000/1000
GTIN	
Classe de artigo	96P

Descrição

Modelo:

Estrutura de perfil em T e prateleira galvanizadas. Disponível com uma **carga** máxima de prateleira de 150 kg por prateleira. Os níveis de armazenamento podem ser ajustados numa grelha de 25 mm. Instalação rápida graças a versão de encaixe fácil.

Carga de campo: 1300 kg com uma altura de 2000 mm.

Utilização:

Ideal para indústria, artesanato, comércio, administração, arquivo, etc. com aproveitamento ideal do espaço.

Instrução:

- **Os pés de fixação estão incluídos no volume de fornecimento.**
- **A fixação no chão e na parede não está incluída.**
- **Pode ser usada de um lado devido a reforço com escora em cruz.**
- **O comprimento de flambagem livre (K) não pode ser superior a 600 mm.**
- **A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.**

Descrição técnica

Número de prateleiras	15
-----------------------	----

Medidas de montagem	3072×436 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	150 kg
Espessura da prateleira	25 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Modelo de montagem	Estante de encaixe
Material	galvanizado
Atributo do nome do produto	Profundidade 400 mm
Tipo de produto	Estante de prateleiras