

**Roquete manual dentes finos, reversível,, com quadrado de 1/4 polegada, 90 dentes, comprimento 116 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	632389 1/4
GTIN	4000896226917
Classe de artigo	630

Descrição**Versão:**

Com alavanca de reversão para marcha à direita e à esquerda, ângulo de trabalho de 4°. A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.

Norma:

Quadrado externo conforme **DIN 3120-A 6,3** com esfera acionada por mola, quadrado interno conforme **DIN 3120**.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Indicado para:

Insertos de acionamento manual.

Descrição técnica

Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Norma	DIN 3120
comprimento total	116 mm
Número de dentes	90
Ângulo de trabalho	4 grau
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Tipo de produto	Roquete

Ficha de dados

USP1	Dentes finos, reversível,
USP2	90 dentes, 116 mm de comprimento