

Grelha de madeira de segurança impregnada com rebordo biselado 1× e perfil de subida duplo / lados largos, Largura 100 cm, Comprimento da grelha de pavimento: 200



Dados do pedido

Número do pedido	964865 200
GTIN	4047482136311
Classe de artigo	96C

Descrição

Versão:

Passadiços de segurança de madeira feitos de ripas de madeira de faia. Ligação das ripas com cabos de aço inoxidável, 3 mm de espessura. Fecho e tampas de cobertura em latão. Os pés de borracha elástica feitos de NBR evitam que o estrado de madeira escorregue e asseguram um elevado nível de conforto para caminhar. Devido à sua impregnação, são particularmente adequados para utilização com lubrificantes gerais e de refrigeração. Limpeza: Enrolar o estrado de madeira.

Altura: aprox. 35 mm

Peso: aprox. 13 kg/m²

Norma: Testado quanto à resistência antiderrapante (R11) e ao espaço de deslocamento (V10) pelo IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Perfil de subida:

rebordo biselado adicional nos lados largos **da grelha**.

Rebordo biselado:

rebordo biselado adicional nos **lados longos** da grelha com um ângulo de 45°.

Nota:

A madeira é um produto natural. O grão forte não constitui motivo de reclamação.

Descrição técnica

Comprimento da grelha de pavimento	200 cm
Peso	30,5 kg

Ficha de dados

Atributo do nome do produto	Largura 100 cm
Largura da grelha de pavimento	100 cm
Tipo de produto	Passadiço de madeira