

**Desandador, ajustável, Tipo: 1.1/2****Dados do pedido**

Número do pedido	148410 1.1/2
GTIN	4062406208189
Classe de artigo	12L

Descrição**Modelo:**

Com mordentes de aperto temperados e pegas de aço. Ao utilizar em áreas confinadas, é possível desenroscar uma pega de aço.

Para trabalhos **normais**: Caixa de zinco fundido sob pressão.

Descrição técnica

para Ø de escareador manual DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Largura de aperto □	2 - 8 mm
Comprimento total	175 mm
para macho de roscar manual DIN 352	M1 – M12
Norma	DIN 1814
Tipo de produto	Desandador