

**Desandador, ajustável, Tipo: 4****Dados do pedido**

Número do pedido	148410 4
GTIN	4062406210410
Classe de artigo	12L

Descrição**Modelo:**

Com mordentes de aperto temperados e pegas de aço. Ao utilizar em áreas confinadas, é possível desenroscar uma pega de aço.

Para trabalhos **normais**: Caixa de zinco fundido sob pressão.

Descrição técnica

Comprimento total	480 mm
para Ø de escareador manual DIN 206	7 - 20 mm
Largura de aperto □	5,5 - 16 mm
para macho de roscar manual DIN 352	M9 – M27
Norma	DIN 1814
Tipo de produto	Desandador