

**Garant****Chave de duas bocas, Tamanhos da chave: 18X19****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 610600 18X19  |
| GTIN             | 4062406220327 |
| Classe de artigo | 61A           |

**Descrição****Versão:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.

Veio perfilado otimizado para uma apreensão especialmente boa e um trabalho ergonómico.

Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.

**Descrição técnica**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Medidas dos tamanhos de chave | métrico  |
| Comprimento da chave L        | 220 mm   |
| Tamanho da chave <sub>1</sub> | 18 mm    |
| largura máxima da boca b2     | 43 mm    |
| altura máxima da boca h       | 7 mm     |
| largura máxima da boca b1     | 40 mm    |
| Tamanho da chave <sub>2</sub> | 19 mm    |
| Norma                         | ISO 3318 |
| Norma                         | DIN 3110 |
| Posição da boca 1             | 15 grau  |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Posição da boca 2                       | 15 grau            |
| Material                                | Aço cromo-vanádio  |
| Superfície                              | cromado mate       |
| não produz faíscas                      | não                |
| tamanhos de chave iguais dos dois lados | não                |
| Tipo de produto                         | Chave de parafusos |