

**Garant****Caçonete, BSW: W2.1/2**

## Dados do pedido

Número do pedido	141550 W2.1/2
GTIN	4062406223946
Classe de artigo	11K

## Descrição

**Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

**Utilização:**

**Para rosca Whitworth** de acordo com a norma BSW BS84 no campo de tolerância médio.

## Descrição técnica

Ø da rosca	63,5 mm
Sentido de corte	direita
Classe de tolerância	médio
Tamanho da rosca	W2.1/2
Passos por polegada	4
Altura	36 mm
Ø exterior	105 mm

Tipo de rosca	BSW
Ângulo do flanco	55 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		