

Garant**Caçonete, UNF: 1.1/8-12**

Dados do pedido

Número do pedido	142620 1.1/8-12
GTIN	4062406224271
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

Utilização:

Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.

Descrição técnica

Passos por polegada	12
Ø exterior	65 mm
Ø da rosca	28,56 mm
Altura	18 mm
Tamanho da rosca	1,1/8-12 UNF
Sentido de corte	direita
Tipo de rosca	UNF

Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568
Classe de tolerância	2 A
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		