

Garant**Caçonete HSS-E, MF: 22X1****Dados do pedido**

Número do pedido	141055 22X1
GTIN	4062406223564
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados.**

Corte inicial de 2 passos. Brunido e nitrurado, ângulo de corte de aprox. 15°. Para aços inoxidáveis e de alta resistência.

Descrição técnica

Classe de tolerância	DIN 13 6g
Ø exterior	55 mm
Passo	1 mm
Altura	16 mm
Tamanho da rosca	M22x1
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS E

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		