

Garant**Caçonete 6e, M: M2,5**

Dados do pedido

Número do pedido	140350 M2,5
GTIN	4062406221676
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente. **≥ M3 com entrada em espiral de ambos dos lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

Campo de tolerância 6e = **com submedida de aprox. 0,03 – 0,04 mm.** Para a classe de tolerância "média", se os pernos receberem uma **camada de proteção galvanizada.**

Descrição técnica

Altura	5 mm
Passo	0,45 mm
Ø exterior	16 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6e
Tamanho da rosca	M2,5
Tipo de rosca	M

Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		