

**Garant****Caçonete HSS, MF: 9X0,5**

### Dados do pedido

Número do pedido	141050 9X0,5
GTIN	4062406223007
Classe de artigo	11K

### Descrição

**Modelo:**Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados.****Corte inicial de 1 3/4 passos.**

### Descrição técnica

Altura	9 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Ø exterior	25 mm
Passo	0,5 mm
Tamanho da rosca	M9×0,5
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		