

**Garant****Caçonete HSS-E, MF: 18X2****Dados do pedido**

Número do pedido	141055 18X2
GTIN	4062406223793
Classe de artigo	11K

**Descrição****Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados. Corte inicial de 2 passos. Brunido e nitrurado**, ângulo de corte de aprox. 15°. **Para aços inoxidáveis e de alta resistência.**

**Descrição técnica**

Altura	14 mm
Passo	2 mm
Ø exterior	45 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M18x2
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS E

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		