

SWISS TOOLS

**Suporte de aperto rotativo HSK-T esquerdo, para pastilhas de corte reversíveis VB..****Dados do pedido**

Número do pedido	320051 40/16HP
GTIN	2050002039698
Classe de artigo	36D

**Descrição****Nota:**

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.

Pinos de aperto PSC a pedido.

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	16
Projeção medida A	55 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Ø da haste	40 mm
Peça sobresselente	S07
Ø mínimo do furo prévio D <sub>1</sub> mín.	50 mm
Distância entre pontas dos eixos f	27 mm
Comprimento total	75 mm
Alojamento	HSK-T

Tipo de inserto	esquerda
Norma de alojamento	ISO 12164-3
Refrigeração interior	sim
Tipo de haste	Cone de haste oca
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Bocal de arrefecimento de alto rendimento (HP) Tipo 63	320001 63
Camada intermédia n.º 1 Tipo P01	320610 P01
Camada intermédia n.º 1 Tipo P02	320610 P02
Camada intermédia n.º 1 Tipo P04	320610 P04
Camada intermédia n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Camada intermédia n.º 1 Tipo P06	320610 P06
Parafuso tensor n.º 3 Tipo D07	320611 D07
Parafuso tensor n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Parafuso tensor n.º 3 Tipo P02	320611 P02
Parafuso tensor n.º 3 Tipo P05	320611 P05
Parafuso tensor n.º 3 Tipo P06	320611 P06
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P01	320612 P01
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P02	320612 P02
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P04	320612 P04
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P05	320612 P05
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P06	320612 P06
Anel de bico n.º 5 Tipo D07	320613 D07
Garra de aperto n.º 6 Tipo D07	320614 D07
Pino de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01
Pino de tubo n.º 7 Tipo P02	320618 P02
Pino de tubo n.º 7 Tipo P04	320618 P04

Pino de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05
Pino de tubo n.º 7 Tipo P06	320618 P06