

## Suporte de aperto rotativo HSK-T esquerdo, para pastilhas de corte reversíveis DC., Ø da haste/tamanho da placa: 40/11HPmm



### Dados do pedido

Número do pedido	320041 40/11HP
GTIN	2050002039674
Classe de artigo	36D

### Descrição

**Nota:**

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.  
Pinos de aperto PSC a pedido.

### Descrição técnica

Distância entre pontas dos eixos f	27 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>1</sub> mín.	50 mm
Ø da haste	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Projeção medida A	55 mm
Tamanho da placa	11
Peça sobresselente	S05
Comprimento total	75 mm
Alojamento	HSK-T

Tipo de inserto	esquerda
Norma de alojamento	ISO 12164-3
Refrigeração interior	sim
Tipo de haste	Cone de haste oca
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Alavanca articulada n.º 4 Tipo P01	320612 P01
Parafuso tensor n.º 3 Tipo P06	320611 P06
Camada intermédia n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Parafuso tensor n.º 3 Tipo D07	320611 D07
Parafuso tensor n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Camada intermédia n.º 1 Tipo P06	320610 P06
Pino de tubo n.º 7 Tipo P04	320618 P04
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P04	320612 P04
Parafuso tensor n.º 3 Tipo P05	320611 P05
Camada intermédia n.º 1 Tipo P02	320610 P02
Anel de bico n.º 5 Tipo D07	320613 D07
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P02	320612 P02
Garra de aperto n.º 6 Tipo D07	320614 D07
Pino de tubo n.º 7 Tipo P02	320618 P02
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P06	320612 P06
Bocal de arrefecimento de alto rendimento (HP) Tipo 63	320001 63
Pino de tubo n.º 7 Tipo P06	320618 P06
Camada intermédia n.º 1 Tipo P01	320610 P01
Pino de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01
Camada intermédia n.º 1 Tipo P04	320610 P04
Pino de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05

Parafuso tensor n.º 3 Tipo P02	320611 P02
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P05	320612 P05