

SWISS TOOLS

Suporte de aperto rotativo HSK-T esquerdo, para pastilhas de corte reversíveis CC..**Dados do pedido**

Número do pedido	320011 40/12HP
GTIN	2050002039599
Classe de artigo	36D

Descrição**Nota:**

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D ₁ mín.	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Distância entre pontas dos eixos f	27 mm
Ø da haste	40 mm
Tamanho da placa	12
Projeção medida A	55 mm
Peça sobresselente	S01
Comprimento total	75 mm
Alojamento	HSK-T

Tipo de inserto	esquerda
Norma de alojamento	ISO 12164-3
Refrigeração interior	sim
Tipo de haste	Cone de haste oca
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Bocal de arrefecimento de alto rendimento (HP) Tipo 63	320001 63
Camada intermédia n.º 1 Tipo P01	320610 P01
Camada intermédia n.º 1 Tipo P02	320610 P02
Camada intermédia n.º 1 Tipo P04	320610 P04
Camada intermédia n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Camada intermédia n.º 1 Tipo P06	320610 P06
Parafuso tensor n.º 3 Tipo D07	320611 D07
Parafuso tensor n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Parafuso tensor n.º 3 Tipo P02	320611 P02
Parafuso tensor n.º 3 Tipo P05	320611 P05
Parafuso tensor n.º 3 Tipo P06	320611 P06
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P01	320612 P01
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P02	320612 P02
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P04	320612 P04
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P05	320612 P05
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P06	320612 P06
Anel de bico n.º 5 Tipo D07	320613 D07
Garra de aperto n.º 6 Tipo D07	320614 D07
Pino de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01
Pino de tubo n.º 7 Tipo P02	320618 P02
Pino de tubo n.º 7 Tipo P04	320618 P04

Pino de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05
Pino de tubo n.º 7 Tipo P06	320618 P06