

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 12/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	19 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Tamanho da placa	11 mm
Tamanho da haste	12 mm
Código ISO do suporte	STGCR/L 1212F11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 18
Comprimento total L	80 mm
Largura funcional L ₄	16 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 18	269028 18
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
