

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 12/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260907 12/11
GTIN	4045197805911
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Largura funcional L <sub>4</sub>	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Tamanho da haste	12 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	19 mm
Comprimento total L	80 mm
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	STGCR/L 1212F11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 18
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 18	269028 18
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500