

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	19 mm
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	100 mm
Tamanho da haste	16 mm
Código ISO do suporte	STGCR/L 1616H11
Largura funcional L <sub>4</sub>	20 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 18
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 18	269028 18
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

---