

## Retificadora reta, Tipo: 722325



### Dados do pedido

Número do pedido	077261 722325
GTIN	4014586880648
Classe de artigo	03F

### Descrição

#### Modelo:

- **Retificadora reta extremamente prática.**
- **Funcionamento suave através de fuso com apoio múltiplo.**
- **Motor potente com elevada capacidade de tração.**
- **Graças ao controlo de velocidade, é excelentemente adequada para o tratamento de aço inoxidável e também para trabalhos de retificação e polimento.**
- **Adequada para pontas de esmerilar e fresas de metal duro.**

Retificadora reta universal para trabalhar em zonas de difícil acesso. O pescoço fino e prático permite retificação de interiores.

- **Retificadora reta extremamente prática.**
- **Adequada para o tratamento de aço inoxidável e trabalhos ligeiros de retificação e polimento.**
- **Elevada profundidade de imersão para locais de difícil acesso.**
- **A rotação variável permite o uso de diferentes ferramentas.**

#### Material fornecido:

Inclui pinça de aperto com Ø 6 mm, 2 chaves de aperto tam. 13 e tam. 17.

#### Instrução:

As retificadoras retas estão homologadas adequadas para o uso de fresas rotativas com um Ø de até 12 mm.

### Descrição técnica

Comprimento do cabo	4 m
---------------------	-----

vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	1,5 kg
Consumo energético	350 W
Designação do fabricante	GSZ4-90EL
pré-seleção eletrónica do número de rotações	sim
Faixa de rotação	3500 - 8500 r,p,m,
Ø máximo da pinça de aperto	6 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Retificadora reta

---

## Acessórios

Pinça de aperto para retificadora reta Ø da pinça de aperto 6	077268 6
--	----------