

Mandril de pinça de aperto ER Forma AD, BT 40 A = 100, para tamanho de pinças de aperto ER: 16



Dados do pedido

Número do pedido	302767 16
GTIN	4062406230043
Classe de artigo	32A

Descrição

Versão:

Cones exteriores e interiores retificados.

- **Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G6,3/18 000 rpm.**
- **Porca de fixação de precisão de alta qualidade.**

Utilização:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto conforme **DIN 6499 - forma A e forma B.**

Material fornecido:

Inclui porca de aperto ER.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.
Pinças de aperto ER n.º 308881 – 309434, chaves de aperto ER n.º 309680 – 309745 ou n.º 613300.

Nota:

Porca de fixação adequada n.º 309580 ou 309610.

Descrição técnica

Projeção medida A	100 mm
Chave de aperto ER	16
Porca de aperto ER sobressalente	16

Ø exterior D	28 mm
Área de aperto	0,5 - 10 mm
Ø de fixação D ₁	0,5-10 mm
Alojamento	BT 40 A = 100
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339
Forma	AD
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de pinça de aperto

Acessórios

Chave de uma boca Tamanho da chave 25	613300 25
---------------------------------------	-----------