



Máscara de soldar automática optrel® vegaview2.5, Cor: BLACK



Dados do pedido

Número do pedido	097949 BLACK
GTIN	7640429870445
Classe de artigo	09U

Descrição

Versão:

Máscara de soldar automática leve (482 g) para um menor esforço da musculatura da cabeça e do pescoço. Melhor visibilidade com **100% de proteção contra radiação UV e IV**. A máscara proporciona **cores realistas** e um nível de luminosidade com uma elevada transmissão de luz de 23%, o que permite uma visão detalhada do componente. Um simples toque no botão no lado exterior ativa o **modo de retificação**. Ideal para ambientes de trabalho com pouca iluminação. Com fita para a cabeça confortável com opções de ajuste. O ângulo de deteção do arco elétrico pode ser ajustado por meio de correção e também a sensibilidade pode ser idealmente adaptada ao ambiente de trabalho.

- **Níveis de proteção escura: 8 – 12**
- **Nível de luminosidade: 2,5**
- **Com pilha de lítio de 3 V (vida útil 3000 horas)**
- **Campo de visão do filtro de soldadura: 50 x 100 mm**

Utilização:

Soldadura MIG/MAG, soldadura a arco elétrico com eletrodo revestido, soldadura TIG, soldadura e corte por plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Material fornecido:

1 vidro exterior, 1 saco de acondicionamento

Descrição técnica

Classificação segundo a EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Hora de comutação de escuro para claro	50 - 1000 ms
Hora de comutação de claro para escuro	0,1 ms
Alimentação de energia	A pilhas
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Tipo de produto	Máscara de soldar

Acessórios

Conjunto de vidros, 2 peças exterior	097962
Conjunto de vidros, 5 peças interior	097963
Conjunto de tiras antitranspiração de algodão, 2 peças	097965
Conjunto de tiras antitranspiração de algodão, 2 peças (traseira)	097975