Ficha de dados

Mitutoyo

Paquímetro digital IP67, Faixa de medição: 200

Dados do pedido

Número do pedido	412623 200
GTIN	4946368693989
Classe de artigo	44A

Descrição

Versão:
Paquímetro eletrónico com eletrónica absoluta e um ecrã grande e fácil de ler. Insensível à água, ao óleo e ao pó. Devido ao baixo consumo de energia, tem 18 000 h de utilização contínua com uma bateria (tamanho 300: 5000 h). O aparelho liga-se automaticamente quando operado e desliga-se automaticamente após cerca de 20 minutos quando não está a ser utilizado.
Função:
IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.
Material fornecido:
Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Descrição técnica

medidor de profundidade	angular 3,7×1,4
Faixa de medição	0 - 200 mm
Calibração	A1
Norma	ISO 13385
Medidor de profundidade disponível	sim
Leitura	0,01 mm
Desativação automática	sim
Tempo de funcionamento	15000 h
Comprimento do bico	50 mm

Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 357
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,02 mm
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Produtos adequados

https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/412623-200