



## Retificadora angular elétrica GWS, para discos de 125 mm Ø, com bloqueio contra re arranque, Tipo: 7-125



### Dados do pedido

Número do pedido	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Classe de artigo	03C

### Descrição

#### Versão:

**Retificadora angular compacta e prática** com circunferência estreita do punho.

- **Motor de 720 W com apenas 1,9 kg de peso, entradas de ar otimizadas (arrefecimento direto) para uma vida útil mais longa, proteção contra re arranque.**
- **A menor circunferência do punho (176 mm) em comparação com outras retificadoras angulares da sua classe de watts, a cabeça de transmissão plana permite trabalhar em áreas apertadas.**

#### Material fornecido:

Inclui tampa protetora resistente à torção, conjunto de aperto, pega adicional.

### Descrição técnica

Consumo energético	720 W
Designação do fabricante	GWS 7-125
Particularidade	Circunferência estreita do punho
vibração máxima conforme EN	6,5 m/s <sup>2</sup>
Bloqueio contra re arranque	sim
Peso	1,9 kg

Ø máximo do disco	125 mm
profundidade de corte máxima	34 mm
Faixa de rotação	11000 r,p,m,
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Retificadora angular