

Calandra acetinadora TRINOX FLEX, Tipo: BSE14-3



Dados do pedido

| | |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 077751 BSE14-3 |
| GTIN | 4030293187177 |
| Classe de artigo | 03S |

Descrição

Modelo:

Potente calandra acetinadora TRINOFLEX BSE 14-3 100 com Constant-Electronic.

- Pré-seleção contínua do número de rotações e manutenção constante da rotação através de tacogerador.
- Arranque suave, proteção contra sobrecarga e bloqueio contra re arranque após uma falha de energia.
- O módulo eletrónico completamente encapsulado evita danos causados por pó.

Utilização:

Para acetinar, polir, escovar, alisar, remover ferrugem e rebarbar.

Material fornecido:

Calandra acetinadora BSE14-3 100, 1 adaptador de retificação para acetinar BS100.

Descrição técnica

| | |
|--|--------------------|
| Alojamento de ferramenta | 19 |
| Designação do fabricante | BSE 14-3 100 |
| Faixa de rotação | 1000 - 3500 r,p,m, |
| vibração máxima conforme EN | 0 m/s ² |
| Comprimento da ferramenta de polimento | 100 mm |
| Consumo energético | 1400 W |
| Ø máximo da ferramenta de polimento | 125 mm |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Peso | 2,9 kg |
| Alimentação de energia | A energia elétrica |
| Tipo de produto | Calandra acetinadora |

Acessórios

| | |
|--|------------|
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Granulometria 180 | 568538 180 |
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Granulometria 120 | 568538 120 |
| Rolo de alojamento Ø 100×100 mm Tipo AIR | 568577 AIR |
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Granulometria 280 | 568535 280 |
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Comparação da granulometria 280 | 568558 280 |
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Granulometria 80 | 568535 80 |
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Comparação da granulometria 180 | 568558 180 |
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Granulometria 240 | 568538 240 |
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Granulometria 120 | 568532 120 |
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Granulometria 40 | 568532 40 |
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Granulometria 280 | 568538 280 |
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Granulometria 600 | 568538 600 |
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Granulometria 80 | 568532 80 |
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Comparação da granulometria 100 | 568558 100 |
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Granulometria 120 | 568535 120 |
| Minifita abrasiva Ø 100×100 mm Granulometria 60 | 568532 60 |