

Puncionadora hidráulica sem fio com matrizes, Tipo: M18HKP-SET



Dados do pedido

| | |
|------------------|-------------------|
| Número do pedido | 078252 M18HKP-SET |
| GTIN | 4002395138920 |
| Classe de artigo | 03L |

Descrição

Modelo:

A **puncionadora hidráulica sem fio de 60 kN** FORCE LOGIC™ punciona furos com até Ø 100 mm em aço de 3 mm ou em aço inoxidável de 2,5 mm.

- **Com rosca interior UNF 3/4-16 UNF no aparelho.**
- **O sistema de troca rápida com alojamento sem ferramentas permite a colocação da punção e da matriz separadamente da ferramenta.**
- **Compatível com os acessórios comuns.**
- **Alinhamento fácil graças a matriz com retículo.**

Material fornecido:

Carregador M12-18C, mala de transporte, respetivamente 1 parafuso de tração de 11,1 mm (7/16-20 UNF) e de 19 mm (3/4-16 UNF), sistema de troca rápida com alojamento sem ferramentas, punção e matriz com rosca UNF para os tamanhos de furo: M16, M20, M25, M32, M40.

Instrução:

Os perfuradores de chapa com rosca métrica n.º 834000 e seguintes (exceto tam. 12,5) e os parafusos de aperto necessários 834070 encontram-se no grupo de produtos 83.

Descrição técnica

| | |
|--|------------------------|
| diâmetro máximo | 100 mm |
| Capacidade da bateria | 2 Ah |
| Designação do fabricante | M18HKP-201CA |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V |
| profundidade máx. de punção em aço | 3 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| embalagem | Mala de transporte |
| profundidade máx. de punção em aço inoxidável | 2,5 mm |
| Tensão da bateria | 18 V |
| Força de puncionamento | 60 kN |
| Tipo de bateria | lão de lítio |
| Número de baterias incluídas | 1 |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável |
| Tipo de produto | Puncionadora |

Acessórios

| | |
|---|----------------|
| Carregador de bateria Tipo M1218FC | 073840 M1218FC |
| Sistema de lítio M18B2 Tipo de bateria MB18 | 073827 MB18 |
| Carregador de bateria Tipo M1218C | 073840 M1218C |