

**Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 29 peças, Tipo: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	630368 6
GTIN	4062406230203
Classe de artigo	62A

**Descrição****Modelo:**

**Peças de acionamento/união** conforme **DIN 3122 / 3123**; **insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**.

**Utilização:**

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M2 – M8

e para parafusos com sextavado interior com rosca M4 – M8.

Para parafusos Phillips com rosca M2 – M6 e para parafusos de fenda com rosca M2,5 – M5.

**Material:**

Aço cromo-vanádio, cromado.

**Material fornecido:**

Insertos para chave de caixa 6 faces: 12 un. n. 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Insertos para chave de parafusos sextavada: 4 un. n.º 631720 tam. 3; 4; 5; 6

Pontas, C 6,3, para Phillips: 3 un. semelhante ao n.º 675200 tam. 1; 2; 3

Pontas, C 6,3, para fenda: 3 un. semelhante ao n.º 675250 tam. 4; 5,5; 8

Suporte de lâminas de pontas: 1 un. n.º 676800 tam. 4/4

Cabo em T: 1 un. semelhante ao n.º 633029

Cabo de encaixe: 1 un. n.º 632840 tam. 150

Extensões: 1 un. 75 mm

1 un. n.º 632420 tam. 150

Articulação de cardan: 1 un. n.º 633520 tam. 1/4

Roquete: 1 un. n.º 632090 tam. 1/4

Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

## Descrição técnica

Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de caixa de 6 faces
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Número de peças	29
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas	4-13 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas	3-6 mm
embalagem	Caixa de plástico ABS
Comprimento	257 mm
Largura	149 mm
Altura	47 mm
Tipo de produto	Chave de caixa

## Acessórios

Caixa de sistema Tipo 2	630323 2
Base de espuma rígida para conjuntos 630368	630324 630368
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 10	631020 10
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 11	631020 11
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 12	631020 12
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 13	631020 13
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 4	631020 4
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 4,5	631020 4,5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5	631020 5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5,5	631020 5,5

Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 6	631020 6
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 7	631020 7
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 8	631020 8
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 9	631020 9
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacurto Sextavado 3	631720 3
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacurto Sextavado 4	631720 4
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacurto Sextavado 5	631720 5
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacurto Sextavado 6	631720 6
Roquete reversível, 1/4 polegada com extrator Tipo 1/4	632090 1/4
Extensão, 1/4 polegada comprimento total 150	632420 150
Cabo de encaixe, 1/4 polegada comprimento total 150	632840 150
Cabo em T, 1/4 polegada comprimento total 116	633029 116
Articulação de cardan, 1/4 polegada Tipo 1/4	633520 1/4
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675200 1/25
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675200 2/25
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/25	675200 3/25
Ponta para fenda, 1/4 polegada C 6,3 Largura da aresta de corte 4	675250 4
Ponta para fenda, 1/4 polegada C 6,3 Largura da aresta de corte 5,5	675250 5,5
Ponta para fenda, 1/4 polegada C 6,3 Largura da aresta de corte 8	675250 8
Peça de ligação Tipo 4/4	676800 4/4