



## Sortido de chaves de caixa quadrado de 3/8 polegada 19 peças, Tipo: 12



### Dados do pedido

Número do pedido	633918 12
GTIN	4062406230753
Classe de artigo	62A

### Descrição

#### Modelo:

**Peças de acionamento/união** conforme **DIN 3122 / 3123**; **insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**. Com insertos para chave de caixa de 12 faces.

#### Utilização:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M5 – M14.

#### Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

#### Material fornecido:

Insertos para chave de caixa: 14 un. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Cabo em T: 1 unid. n.º 635720

Extensões: 2 un. n.º 635420 tam. 75; 240

Articulação de cardan: 1 unid. n.º 636220

Roquete: 1 unid. n.º 635090

Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

### Descrição técnica

Quadrado de acionamento	3/8 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces	8-22 mm
Número de peças	19

embalagem	Caixa de plástico ABS
Comprimento	357 mm
Largura	174 mm
Altura	47 mm
Tipo de produto	Chave de caixa

## Acessórios

Caixa de sistema Tipo 3	630323 3
Base de espuma rígida para conjuntos 633918	630324 633918
Roquete reversível, 3/8 polegada com extrator Tipo 3/8	635090 3/8
Extensão, 3/8 polegada comprimento total 75	635420 75
Cabo em T, 3/8 polegada comprimento total 200	635720 200
Articulação de cardan, 3/8 polegada Tipo 3/8	636220 3/8