



Sortido de chaves de caixa quadrado de 3/8 polegada 19 peças, Tipo: 6



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 633918 6 |
| GTIN | 4062406230746 |
| Classe de artigo | 62A |

Descrição

Modelo:

Peças de acionamento/união conforme **DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**. Com insertos para chaves de caixa sextavados n.º 637220.

Utilização:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M5 – M14.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa: 14 un. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Cabo em T: 1 unid. n.º 635720

Extensões: 2 un. n.º 635420 tam. 75; 240

Articulação de cardan: 1 unid. n.º 636220

Roquete: 1 unid. n.º 635090

Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descrição técnica

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Medidas dos tamanhos de chave | métrico |
| Quadrado de acionamento | 3/8 polegada |
| Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces |

| | |
|--|-----------------------|
| Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 8-22 mm |
| Número de peças | 19 |
| embalagem | Caixa de plástico ABS |
| Comprimento | 357 mm |
| Largura | 174 mm |
| Altura | 47 mm |
| Tipo de produto | Chave de caixa |

Acessórios

| | |
|--|---------------|
| Caixa de sistema Tipo 3 | 630323 3 |
| Base de espuma rígida para conjuntos 633918 | 630324 633918 |
| Roquete reversível, 3/8 polegada com extrator Tipo 3/8 | 635090 3/8 |
| Extensão, 3/8 polegada comprimento total 75 | 635420 75 |
| Cabo em T, 3/8 polegada comprimento total 200 | 635720 200 |
| Articulação de cardan, 3/8 polegada Tipo 3/8 | 636220 3/8 |