

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	213586 INOX
GTIN	4045197806178
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

Espessura da pastilha reforçada para os mais altos requisitos de maquinagem. Proteção contra o desgaste graças ao revestimento de última geração.

Instrução:

Para obter a máxima qualidade de superfície, usar juntamente com n.º 213596 UNI.
Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{máx}} = 4 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,22 mm
Tipo	INOX
Espessura da placa E	5,56 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SEET 1305 AGSR
Tipo	HB8630
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		