

Garant**Haste de barra de mandrilar GARANT Master Mute com amortecimento de vibrações, 11xD, Sistema/Ø da haste: GL/16****Dados do pedido**

Número do pedido	264870 GL/16
GTIN	4062406231415
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste reforçada com metal duro.

Material fornecido:

Adaptador de redução para ligação de refrigerante.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø da haste} + \text{desfasamento central } L_3 \text{ da cabeça de corte.}$

Orientação confortável das barras de mandrilar através de cabeça de montagem n.º 265001.

Descrição técnica

área S não passível de fixação	85 mm
comprimento de fixação recomendado	64 mm
Sistema	GL
Conjunto de parafusos de montagem	269026 1
Comprimento total L	204 mm
cabeças de corte intercambiáveis adequadas	264830; 264831
Série	Master Mute
Profundidade de torneamento interior até	11xD
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Haste de barra de mandrilar