

Garant**Haste de barra de mandrilar GARANT Master Mute com amortecimento de vibrações, 8×D, Sistema/Ø da haste: QC/20****Dados do pedido**

Número do pedido	264890 QC/20
GTIN	4062406231170
Classe de artigo	29E

Descrição**Material fornecido:**

Adaptador de redução para ligação de refrigerante.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø da haste} + H + \text{desfasamento central } L_3 \text{ da cabeça de corte.}$

Orientação confortável das barras de mandrilar através de cabeça de montagem n.º 265001.

Descrição técnica

comprimento de fixação recomendado	80 mm
Sistema	QC
área S não passível de fixação	84 mm
Conjunto de parafusos de montagem	269026 1
Conector para ligação do agente refrigerante	269208
Mangueira de ligação de alta pressão	269207
Comprimento total L	200 mm
cabeças de corte intercambiáveis adequadas	264834; 264835
Série	Master Mute
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Oscilação	amortecido

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Haste de barra de mandrilar