

**Garant****Haste de barra de mandrilar GARANT Master Mute com amortecimento de vibrações, 8xD, Sistema/Ø da haste: DM/50****Dados do pedido**

Número do pedido	264930 DM/50
GTIN	4062406231347
Classe de artigo	29E

**Descrição****Material fornecido:**

Adaptador de redução para ligação de refrigerante.

**Instrução:**

Não fixar na área marcada com S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø da haste} + H + \text{desfasamento central } L_3 \text{ da cabeça de corte.}$

Orientação confortável das barras de mandrilar através de cabeça de montagem n.º 265001.

**Descrição técnica**

área S não passível de fixação	179 mm
Desvio central H do corpo base	5 mm
comprimento de fixação recomendado	200 mm
Sistema	DM
Conjunto de parafusos de montagem	269026 3
Conector para ligação do agente refrigerante	269208
Mangueira de ligação de alta pressão	269207
Comprimento total L	518 mm
cabeças de corte intercambiáveis adequadas	264838; 264839
Série	Master Mute
Profundidade de torneamento interior até	8xD

Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Haste de barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos de fixação Tipo 3

269026 3