

Garant**Haste de barra de mandrilar GARANT Master Mute com amortecimento de vibrações, 11×D, Sistema/Ø da haste: QC/20****Dados do pedido**

Número do pedido	264894 QC/20
GTIN	4062406231200
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste reforçada com metal duro.

Material fornecido:

Adaptador de redução para ligação de refrigerante.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø da haste} + H + \text{desfasamento central } L_3 \text{ da cabeça de corte.}$

Orientação confortável das barras de mandrilar através de cabeça de montagem n.º 265001.

Descrição técnica

Sistema	QC
área S não passível de fixação	119 mm
comprimento de fixação recomendado	80 mm
Conjunto de parafusos de montagem	269026 1
Conector para ligação do agente refrigerante	269208
Mangueira de ligação de alta pressão	269207
Comprimento total L	260 mm
cabeças de corte intercambiáveis adequadas	264834; 264835
Série	Master Mute
Profundidade de torneamento interior até	11×D

Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Haste de barra de mandrilar