

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273893 25
GTIN	4062406352059
Classe de artigo	21W

Descrição

Instrução:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136.

Descrição técnica

Altura da haste h	25 mm
Comprimento total L_{tot}	90 mm
Refrigeração interior	sim
para altura da lâmina h_s	26 mm
Garra de aperto	279840 2
Parafuso de aperto	279815 14
Tipo de produto	Suporte de base

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 14	279815 14
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15