

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	264830 GL/10
GTIN	4062406231439
Classe de artigo	29D

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilar n.º 264866, 264870 e 264874.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

Comprimento total L	17 mm
Ângulo de incidência	95 grau
Série	Master Mute
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SCLCR
Desvio central L ₃	11 mm
Ponto de corte/separação	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Parafuso para pastilha reversível	269028 38

Sistema	GL
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	20 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 38	269028 38
--	-----------