

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Classe de artigo	29D

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilar n.º 264866, 264870 e 264874.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

Comprimento total L	17 mm
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	20 mm
Parafuso para pastilha reversível	269028 38
Sistema	GL
Desvio central L_3	11 mm
Ponto de corte/separação	16 mm
Série	Master Mute
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SDUCR

Ângulo de incidência	93 grau
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 38	269028 38
--	-----------