

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	264831 GL/11
GTIN	4062406231484
Classe de artigo	29D

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilar n.º 264866, 264870 e 264874.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

Desvio central L_3	11 mm
Ponto de corte/separação	16 mm
Ângulo de incidência	93 grau
Sistema	GL
Série	Master Mute
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SDUCL
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	20 mm

Comprimento total L	17 mm
Parafuso para pastilha reversível	269028 38
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 38	269028 38
--	-----------