

Garant**Torno compacto, Alcance A: 47mm****Dados do pedido**

Número do pedido	370143 47
GTIN	4062406233136
Classe de artigo	31K

Descrição**Vantagem:**

- **Design compacto, resistente à sujidade e aparas.**
- **A escala de altura permite uma predefinição rápida da altura de aperto.**
- **Peça de pressão de montagem fixa. Os adaptadores de peça de pressão são fixados através de um inserto magnético.**
- **Fácil montagem possível através do braço de fixação.**

Material:

Caixa e braço de pressão feito de aço temperado.

Material fornecido:

Torno compacto, porca deslizante para largura de 14 mm e parafuso M12.

Acessórios especiais:

Conjunto de peças de pressão n.º 370148.

Descrição técnica

Altura de fixação S	0 - 90 mm
Alcance A	47 mm
Comprimento L	95 mm

Largura B	40 mm
Altura H	81 mm
binário máximo	105 Nm
força de fixação máxima	16 kN
para rosca M	M12
Tipo de produto	Torno compacto

Acessórios

Estrutura inferior de compensação para torno compacto Altura H 80	370146 80
Conjunto de peças de pressão 3 unidades Tipo 3	370148 3