

 Atlas Copco

Perfuradora pneumática, Tipo: D2116RQ



Dados do pedido

| | |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 079051 D2116RQ |
| GTIN | 7322590044060 |
| Classe de artigo | 03R |

Descrição

Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

Série de perfuradoras potentes e muito suaves em forma de pistola, com uma capacidade de perfuração de até 13 mm em aço. O fluxo de ar de exaustão através da pega evita que as aparas de perfuração levistem. Com bucha de aperto rápido. Inclui válvula de inserção para **funcionamento à direita/esquerda** (para uso como aparafusadora ou broca de roscar).

Material fornecido:

Inclui **bucha de aperto rápido**.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

| | |
|---|-----------|
| quantidade de ar necessária máxima | 600 l/min |
| tamanho recomendado da mangueira (Ø interior) | 10 mm |
| Peso | 1 kg |
| Potência de saída | 250 W |
| Ruído de trabalho | 82 dB(A) |

| | |
|--|------------------------|
| n.º máximo de rotações | 0 - 2400 r,p,m, |
| Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 - 10 mm |
| Designação do fabricante | D2116RQ |
| Comprimento | 211 mm |
| vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s ² |
| Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada |
| Rosca de ligação | BSP |
| Tipo de produto | Perfuradora |