

HOLEX**Caçonete HSS, MF: 16X1,5****Dados do pedido**

Número do pedido	141070 16X1,5
GTIN	4062406233518
Classe de artigo	12K

Descrição**Modelo:**Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados.****Corte inicial de 1 3/4 passos.****Descrição técnica**

Tamanho da rosca	M16x1,5
Passo	1,5 mm
Ø exterior	45 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Altura	14 mm
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		