

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	081444 2000
GTIN	4062406232887
Classe de artigo	01A

Descrição

Modelo:

Projetor LED com bateria com caixa de alumínio robusta para o uso diário em ambientes agressivos.

- **Módulos LED COB de alto desempenho.**
- **Intensidade regulável em 5 níveis de 10 - 100%.**
- **Controlo prático do nível da bateria com indicação LED na própria lanterna.**
- **Pé de suporte com furo integrado de 10 mm, para a montagem em suportes comuns.**

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Incluindo cabo de carga USB e fonte de alimentação.

Descrição técnica

Zona ATEX	nenhum
Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de proteção IP	IP 67

Tensão da bateria	7,3 V
Período de iluminação	2 - 20 h
Lâmpada	Módulo LED
Altura total	163 mm
Comprimento total	163 mm
Largura total	63 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	1
Capacidade da bateria	4 Ah
Peso	790 g
Fluxo luminoso	200 - 2000 lm
Tipo de produto	Foco

Acessórios

Peças sobresselentes lanternas sem fio Tipo 3	081434 3
Peças sobresselentes lanternas sem fio Tipo 4	081434 4
Bateria de íões de lítio Capacidade da bateria 4000	081431 4000
Carregador USB Tipo CABLE	081455 CABLE
Carregador USB Tipo CHARGER	081455 CHARGER
Lente sobresselente com vedante Tipo 1	081454 1