

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	081445 3000
GTIN	4062406232894
Classe de artigo	01A

Descrição

Modelo:

Projetor LED com bateria com caixa de alumínio robusta para o uso diário em ambientes agressivos.

- **Módulos LED COB de alto desempenho.**
- **Intensidade regulável em 5 níveis de 10 - 100%.**
- **Controlo prático do nível da bateria com indicação LED na própria lanterna.**
- **Pé de suporte com furo integrado de 10 mm, para a montagem em suportes comuns.**

De uso flexível. É possível o funcionamento com bateria ou na rede elétrica.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Incluindo carregador.

Descrição técnica

Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Peso	1720 g

Capacidade da bateria	4,4 Ah
Comprimento total	234 mm
Período de iluminação	1 - 14 h
Altura total	233 mm
Fluxo luminoso	400 - 4000 lm
Número de baterias incluídas	1
Lâmpada	Módulo LED
Tipo de proteção IP	IP 67
Largura total	88 mm
Tensão da bateria	11,1 V
Zona ATEX	nenhum
Tipo de produto	Foco

Acessórios

Peças sobresselentes lanternas sem fio Tipo 7	081434 7
Peças sobresselentes lanternas sem fio Tipo 5	081434 5
Carregador Tipo CHARGER	081456 CHARGER
Bateria de íões de lítio Capacidade da bateria 4400	081431 4400
Lente sobresselente com vedante Tipo 2	081454 2
Peças sobresselentes lanternas sem fio Tipo 6	081434 6