

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	081441 200
GTIN	4062406232900
Classe de artigo	01A

Descrição

Modelo:

Lanterna de trabalho LED com bateria num design estreito e robusto com inúmeras opções de aplicação. Controlo prático do nível da bateria com indicação LED na própria lanterna.

- **Luz principal de intensidade regulável de forma contínua de 10 - 100%.**
- **Função de foco integrada.**
- **Utilização flexível graças à base magnética orientável em 180° e ao gancho de suspensão articulado e giratório.**

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C e fonte de alimentação.

Instrução:

Para a montagem em painéis perfurados Easyfix, encomendar também a placa de base 955820 tam. 2.

Descrição técnica

Comprimento total	200 mm
-------------------	--------

Número de baterias incluídas	1
Peso	157 g
Fluxo luminoso	20 - 200 lm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de proteção IP	IP 65
Tensão da bateria	3,7 V
Zona ATEX	nenhum
Largura total	39 mm
Capacidade da bateria	1,2 Ah
Período de iluminação	2 - 20 h
Lâmpada	Módulo LED
Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de produto	Lanterna de trabalho

Acessórios

Carregador USB Tipo CABLE	081432 CABLE
Peças sobresselentes lanternas sem fio Tipo 1	081434 1
Bateria de iões de lítio Capacidade da bateria 1200	081431 1200
Carregador USB Tipo CHARGER	081432 CHARGER